



ホースアダプター 1009



接続について


片側 T1 はオス PT ですので接続はメス PT ねじとなります。(シールテープ) を巻きつけてねじ込みます。ソケット、カプラ、スィベルジョイント等がつかます。  
片側 T2 は 1005 タイプのホース口金がつきます。(袋ナット、オスシート)

◆口金 1005◆



呼称サイズ	T1	T2	A (全長)	X (HEX)
4	1/8	1/8	27	14
6	1/4	1/4	34	19
9	3/8	3/8	38	22
12	1/2	1/2	41	27
19	3/4	3/4	52	36
25	1	1	56	41
32	1・1/4	1・1/4	63	50
38	1・1/2	1・1/2	64	60
50	2	2	75	70
4-6	1/8	1/4	31	19
6-4	1/4	1/8	32	14
6-9	1/4	3/8	36	22
6-12	1/4	1/2	41	22
6-19	1/4	3/4	—	—
9-6	3/8	1/4	36	19
9-12	3/8	1/2	43	27
9-19	3/8	3/4	45	32
12-6	1/2	1/4	39	22
12-9	1/2	3/8	41	22
12-19	1/2	3/4	48	32
12-25	1/2	1	—	—
19-6	3/4	1/4	—	—
19-9	3/4	3/8	47	27
19-12	3/4	1/2	48	27
19-25	3/4	1	54	48
25-12	1	1/2	52	36
25-19	1	3/4	52	36
25-32	1	1・1/4	65	50
32-25	1・1/4	1	60	46
32-38	1・1/4	1・1/2	—	—
38-32	1・1/2	1・1/4	—	—


ホースアダプター 1013



接続について

片側 T1 はオス PT ですので接続はメス PT ねじとなります。(シールテープ) を巻きつけてねじ込みます。ソケット、カプラ、スィベルジョイント等がつかます。  
片側 T2 は 1004 タイプのホース口金がつきます。(袋ナット、メスシート)

◆口金 1004◆



呼称サイズ	T1	T2	A (全長)	X (HEX)
4	1/8	1/8	27	14
6	1/4	1/4	34	19
9	3/8	3/8	38	22
12	1/2	1/2	41	27
19	3/4	3/4	52	36
25	1	1	56	41
32	1・1/4	1・1/4	63	50
38	1・1/2	1・1/2	64	60
50	2	2	75	70
4-6	1/8	1/4	31	19
6-4	1/4	1/8	32	14
6-9	1/4	3/8	36	22
6-12	1/4	1/2	41	22
6-19	1/4	3/4	—	—
9-6	3/8	1/4	36	19
9-12	3/8	1/2	43	27
9-19	3/8	3/4	45	32
12-6	1/2	1/4	39	22
12-9	1/2	3/8	41	22
12-19	1/2	3/4	48	32
12-25	1/2	1	—	—
19-6	3/4	1/4	—	—
19-9	3/4	3/8	47	27
19-12	3/4	1/2	48	27
19-25	3/4	1	54	48
25-12	1	1/2	52	36
25-19	1	3/4	52	36
25-32	1	1・1/4	65	50
32-25	1・1/4	1	60	46
32-38	1・1/4	1・1/2	—	—
38-32	1・1/2	1・1/4	—	—